

Dławik-tłumik hałasu VFFK-C-K-M7-P

Numer produktu: 133141

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	M7
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...100 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pierścień uszczelniający
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	3.8 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	5.8 g
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz niklowany