

Głowica widelkowa CRSG-M12X1,25

Numer produktu: 13570

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M12x1,25
Pozycja montażu	dowolny
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Przylącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M12x1,25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	1.5 kN
Waga produktu	162.8 g
Materiał głowicy widelkowej	stal wysokostopowa
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa
Materiał bezpiecznika	Stal wysokostopowa