


# Listwa przyłączeniowa VABM-C8-12E-G14-4-M1-L

Numer produktu: 1361865

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 12 mm                                   |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 4                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego         |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu  | 0.6 Nm                                  |
| Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny    | 5 Nm                                    |
| Waga produktu                              | 484 g                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | G1/4                                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |