


Przyssawka VAS-15-1/8-SI-B

Numer produktu: 1376604

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	1.2 mm
Średnica nominalna	3 mm
Średnica czaszy przyssawki	15 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.328 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-40 °C...200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	8.5 N
Waga produktu	4 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Kolor	przezroczysty
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	VMQ (silikon)