

Sprzęgło EAMD-32-32-14-16X20

Numer produktu: 1377840

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	14 mm
Średnica uchwyty 2	16 mm
Wielkość	32
Długość znamionowa	32 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	14.5 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	124 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS