

# Przyssawka VASB-125-3/8-SI-B

Numer produktu: 1387375

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, przyssawka                 | 25 mm                                                          |
| Średnica nominalna                                | 7 mm                                                           |
| Średnica czaszy przyssawki                        | 125 mm                                                         |
| Objętość czaszy przyssawki                        | 307 cm <sup>3</sup>                                            |
| Położenie przyłącza                               | u góry                                                         |
| Pozycja montażu                                   | dowolny                                                        |
| Kształt przyssawki                                | okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy                          |
| Ciśnienie robocze                                 | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze                       | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Medium robocze                                    | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne                               |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-strefa III                                           |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                 | patrz rozszerzone informacje o materiale                       |
| Temperatura otoczenia                             | -40 °C...200 °C                                                |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 610 N                                                          |
| Waga produktu                                     | 247 g                                                          |
| Typ mocowania                                     | przez przyłącze podciśnienia                                   |
| Przyłącze podciśnienia                            | G3/8                                                           |
| Kolor                                             | przezroczysty                                                  |
| Twardość w skali Shore'a                          | 60 +/- 5                                                       |
| Materiał części z gwintem                         | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                        |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał przyssawki                               | VMQ (silikon)                                                  |