


Przyssawka VASB-75-1/4-PUR-B

Numer produktu: 1396064

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	15.5 mm
Średnica nominalna	4 mm
Średnica czaszy przyssawki	75 mm
Objętość czaszy przyssawki	65.5 cm ³
Efektywna średnica przyssawki	67.4 mm
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fatdowa, 1,5 fatdy
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	250 N
Waga produktu	90 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Cynkowy odlew kokilowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	PUR