

Przyssawka VAS-30-1/8-PUR-B

Numer produktu: 1396090

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	1.9 mm
Średnica nominalna	3 mm
Średnica czaszy przyssawki	30 mm
Objętość czaszy przyssawki	1.29 cm ³
Efektywna średnica przyssawki	24.8 mm
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	34 N
Waga produktu	12 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	PUR