

## Złącze z końcówką nasadkową CRCN-3/8-PK-6

Numer produktu: 13974

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                             | 5.3 mm                                                                             |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                                           |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                                  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar...10 bar                                                                 |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                     |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz rozszerzone informacje o materiale                                           |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...60 °C                                                                       |
| Waga produktu                                  | 23.7 g                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny G3/8                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 8 mm                                                  |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                          |
| Materiał obudowy                               | Stal wysokostopowa nierdzewna                                                      |
| Materiał uszczelki gwintu                      | Wzmocniony poliamid<br>TPE-U (PU)                                                  |