


Zespół płyt końcowych NEV-1DA/DB-NPT

Numer produktu: 13996

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	110 mm
Ciśnienie robocze	0 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania zaworu	wkręcane
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT3/8-18
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT3/8-18
Przyłącze pneumatyczne 5	NPT3/8-18