

Płyta przyłączeniowa NAV-1/4-NPT-1C

Numer produktu: 13998

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	110 mm
Ciśnienie robocze	16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12	NPT1/8-27
Przyłącze zasilania pilotów 14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT1/4-18