

Gniazdo wtykowe MSSD-E

Numer produktu: 14098

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	8 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe kątowe, kwadratowe, 3-pin, kształt C
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...300 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...250 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	6 A
Przepust kablowy	Pg7
Średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Kolor obudowy	czarny
Materiał uszczelnień	NBR