


Uchwyt czujnika DASI-B12-40-S8

Numer produktu: 1435229

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Moment dokręcenia	1.2 Nm
Waga produktu	65 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS