

Płyta przyłączeniowa PAML-CP-90-HP3-G114

Numer produktu: 1448978

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	90
Średnica nominalna DN	36
Seria	L
Ciśnienie robocze	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Waga produktu	500 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1 1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1 1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śrub	Stal nierdzewna