

Zespół osiowy EAMM-A-R27-40G

Numer produktu: 1456622

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	32 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.445 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	2 Nm
Waga produktu	240 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	R27
Kod interfejsu, Motor IN	40G
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS