

Tulejka rozprężna EAMH-145-19-C34-P

Numer produktu: 1459342

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	145
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	38 kgmm ²
Waga produktu	281 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS