

# Zespół osłony mieszkowej EADB-V2-80-S301-400

Numer produktu: 1489409

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	93 mm
Wielkość	80
Zakres skoku	301 mm...400 mm
Wydłużone tłoczyisko	104 mm
Konstrukcja	okrągły Zestaw przyssawki fałdowej z przewodowym odpowietrzeniem
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Ruchoma masa własna	226 g
Waga produktu	423 g
Typ mocowania	Push-on za pomocą trzpienia gwintowanego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał przyssawki fałdowej	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Nierdzewna stal stopowa