


Mocowanie kołnierzowe EAHH-V2-80-R1

Numer produktu: 1502306

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
W oparciu o normę	ISO 15552
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Maks. obciążalność	12 kN
Waga produktu	1360 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna