


Moduł dociskowy EV-16-4

Numer produktu: 150682

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	4 mm
Powierzchnia docisku	Ø 16
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...40 °C
Waga produktu	15 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne	M3
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	TPE-U(PU)