


## Moduł dociskowy EV-32-5

Numer produktu: 150685

FESTO



## Karta danych

| Cechy                  | Wartość                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Skok                   | 5 mm                                          |
| Powierzchnia docisku   | Ø 32                                          |
| Pozycja montażu        | dowolny                                       |
| Sposób działania       | Jednostronnego działania                      |
| Ciśnienie robocze      | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi                    |
| Medium robocze         | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z LABS        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura otoczenia  | -10 °C...40 °C                                |
| Waga produktu          | 34 g                                          |
| Typ mocowania          | Przy pomocy otworów przelotowych              |
| Przylącze pneumatyczne | M3                                            |
| Materiał obudowy       | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                  |
| Materiał membrany      | TPE-U(PU)                                     |