

Listwa montażowa SLZS-16- -

Numer produktu: 150916

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Wpust T na wyłącznik zbliżeniowy Listwa do montażu czujników
Maks. długość profilu	2800 mm
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø12
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą
Materiał profilu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal wysokostopowa