

## Listwa montażowa SLZS-25- -

Numer produktu: 150917

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                | Wpust T na wyłącznik zbliżeniowy<br>Listwa do montażu czujników |
| Maks. długość profilu                      | 2800 mm                                                         |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                                         |
| dla Ø tłoka                                | Ø20                                                             |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Temperatura otoczenia                      | -20 °C...60 °C                                                  |
| Typ mocowania                              | z otworem przelotowym i śrubą                                   |
| Materiał profilu                           | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany            |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                       |
| Materiał śrub                              | Stal wysokostopowa                                              |