

Kompensator wysokości VAL-M5-5

Numer produktu: 151209

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	25 g
Typ mocowania	Z gwintem zewnętrznym M16x1
Mocowanie przyssawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał uchwytu	Aluminium Polioksymetylen Nierdzewna stal stopowa