


# Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/8-NPT-B

Numer produktu: 151539

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Funkcja zaworu                                 | Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie                            |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | 1/8 NPT  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | 1/8 NPT  |
| Element regulacyjny                            | Śruba z rowkiem podłużnym  |
| Typ mocowania                                  | wkręcane   |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C   |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.3 bar...10 bar   |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B2-L   |
| Klasa Cleanroom                                | Klasa 4 wg ISO 14644-1   |
| Temperatura medium                             | -10 °C...60 °C   |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS  |