

Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-10-UNF-B

Numer produktu: 151572

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie
Przylącze pneumatyczne 1	10-32 UNF-2B
Przylącze pneumatyczne 2	10-32 UNF-2A
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Ciśnienie robocze	0.2 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Średnica nominalna	2 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS