

# Złącze-L LJK-M5-I/I

Numer produktu: 151783

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	20 g
Mocowanie przyssawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5