


Napęd liniowy
DGO-5/8"- -PPV-A-B
Numer produktu: 15228

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	0.04 in...157 in
Ø tłoka	5/8"
Amortyzacja	amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Zasada zabierania	Blokada siłowa (magnetyczna)
Ciśnienie robocze	1.7 bar...7 bar
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Długość amortyzacji	14 mm
Przyłącze pneumatyczne	10-32 UNF-2B