


Zabierak bezmomentowy FKG-25-B

Numer produktu: 15234

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Odchylenie promieniowe +/-	1 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...120 °C
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	600 N
Waga produktu	511 g
Materiał zabieraka bezmomentowego	Stop aluminium, anodowany Stal ocynkowana
Materiał widetek	Stal ocynkowany
Materiał elementu ślizgowego	Mosiądz