


## Zabierak bezmomentowy FKG-40-B

Numer produktu: 15235

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                                                 | Wartość                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość                                                              | 40                                           |
| Odchylenie promieniowe +/-                                            | 1 mm                                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                            | 2 - średnie obciążenie korozyjne             |
| Zgodność z LABS                                                       | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura otoczenia                                                 | -20 °C...120 °C                              |
| Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/- | 1600 N                                       |
| Waga produktu                                                         | 1227 g                                       |
| Materiał zabieraka bezmomentowego                                     | Stop aluminium, anodowany<br>Stal ocynkowana |
| Materiał widetek                                                      | Stal<br>ocynkowany                           |
| Materiał elementu ślizgowego                                          | Mosiądz                                      |