

Wtyczka wielokrotna KSV6-12

Numer produktu: 152507

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	6 mm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. liczba przyłączy	12
Przyłącze pneumatyczne	PK-6
Kolor	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS