

Płyta przyłączeniowa kątowa NAVW-3/8-2-ISO

Numer produktu: 152790

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	ISO 5599-1
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Olej estrowy < 0,1mg/m ³ , wg ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...80 °C
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	550 g
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	G1/8
Przyłącze zasilania pilotów 12	G1/8
Przyłącze zasilania pilotów 14	G1/8
Przyłącze zasilania pilotów 12	G1/8
Przyłącze zasilania pilotów 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G3/8
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy