

Płyta przyłączeniowa kątowa NAVW-3/8-NPT-2

Numer produktu: 152793

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	135 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Olej estrowy < 0,1mg/m ³ , wg ISO 8573-1:2010 [::-2]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...80 °C
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilotów 12	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilotów 14	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilotów 12	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilotów 14	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	3/8 NPT
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy