

Sprzęgło jednokierunkowe FLSR-16-L

Numer produktu: 15281

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Kierunek obrotu	Obroty w lewo
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.03 Nm
Waga produktu	350 g
Materiał obudowy	Odlew z aluminium
Materiał tulejki	Stal do nawęglania
Materiał wałka	Stal do nawęglania