

# Łącznik wtykowy T QST3-3/8T-5/16-U

Numer części: 153809

FESTO

Można obracać o 360°, 4 wyjścia.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4,9 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Wielkość pojemnika	1
Ciśnienie robocze	-0,95 ... 10 bar
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0,95 ... 10 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	33 g
Liczba wyjść	4
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne, linia zasilająca	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 3/8"
Przyłącze pneumatyczne, wyjście	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 3/8" Do przewodu o średnicy zewnętrznej 5/16"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna