

Jednostka zaciskowa DADL-EL-Q11-25

Numer produktu: 1568183

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Zakres ustawiania kąta obrotu	60 stopień...200 stopień
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	370 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminium anodowany
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium twardo anodowany
Materiał pokrywy obudowy	Aluminium anodowany
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał krążka	Aluminium anodowany
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Sposób działania	Jednostronnego działania ciągnący