

Łącznik kątowy
DASI-Q11-20/25-A-SL
Numer produktu: 1568436

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20 25
Konstrukcja	do rowka T
dla Ø tłoka	Ø20 Ø25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	4 g
Typ mocowania	Mocowanie w rowku T za pomocą trzpienia gwintowanego Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal ocynkowana