

## Mocowanie kołnierzowe FUA-80

Numer produktu: 157306

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wielkość                                   | 80                                      |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...150 °C                         |
| Waga produktu                              | 1910 g                                  |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał mocowania                         | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał śrub                              | Stal<br>ocynkowana                      |