

Pomocnicze sterowanie ręczne

AHB-MD/MF/MV

Numer produktu: 157651

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Typ mocowania	Latching
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6