

Tester do czujników SM-TEST-1

Numer produktu: 158481

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Zakres napięcia roboczego DC	12 V...20 V
Zasilanie elektryczne	Dwie baterie blokowe 9 V
Wskaźnik gotowości do pracy	Dioda LED zielona
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L