


Zespół równoległy EAMM-U-86-D60-60H-102

Numer produktu: 1586276

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	86
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	175 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.25 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	2470 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D60B
Kod interfejsu, Motor IN	60H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS