

Siłownik okrągły EG-4-15-PK-2

Numer produktu: 15887

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	15 mm
Ø tłoka	4 mm
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Rura siłownika
Sygnalizacja położenia	brak
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	3.5 bar...7 bar
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	4.9 N
Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej	1.8 N
Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej	2.6 N
Waga produktu	5 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Przylącze pneumatyczne	PK-2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Mosiądz, niklowany