

Siłownik okrągły EG-6-5-PK-3

Numer produktu: 15891

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	5 mm
Ø tłoka	6 mm
Amortyzacja	z jednej strony bez możliwości regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Rura siłownika
Sygnalizacja położenia	brak
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	3 bar...7 bar
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	11.8 N
Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej	4.1 N
Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej	5.2 N
Waga produktu	19 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Przyłącze pneumatyczne	PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa