

Siłownik kompaktowy ADVU-3"- -P-A


Numer części: 160568

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczek zakończony gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Przykładowy model



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Skok | 0.04 ... 16 " |
| Średnica tłoka | 3" |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Zakończenie tłocznika | Gwint wewnętrzny |
| Ciśnienie robocze | 8.7 ... 145 Psi |
| Medium robocze | Filtrowane sprężone powietrze |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -4 ... 176 °F |
| Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym | 0.5532 J |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 636 lbf |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 678 lbf |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku | 10.829 oz |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 5.926 oz |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 62.504 oz |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku | 0.882 oz |
| Przyłącza pneumatyczne | NPT1/8-27 |
| Ciśnienie robocze [psi] | 8.7 ... 145 psi |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | TPE-U(PU) NBR |
| Materiał tłocznika | Stal wysokostopowa |
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium |