

# Płyta przyłączeniowa NAW-1/8-02-VDMA-VL

Numer produktu: 161111

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 18 mm                                                                              |
| W oparciu o normę                            | ISO 15407-1                                                                        |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Waga produktu                                | 130 g                                                                              |
| Przyłącze zasilania pilotów 12               | M5                                                                                 |
| Przyłącze zasilania pilotów 14               | M5                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 2                     | G1/8                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 4                     | G1/8                                                                               |
| Materiał płyty przyłączeniowej               | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                       |