

Pierścień uszczelniający OL-M12

Numer części: 161182

FESTO

całkowicie szczelny



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	ISO 16030
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 30 bar
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej	Tak
Nominalny moment dokręcający	13.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS