


Elektrozawór MN1H-2-1 1/2-MS-NPT

Numer produktu: 161735

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Zawór membranowy
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze zaworu procesowego	1 1/2 NPT
Średnica nominalna	40 mm
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty monostabilny
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą przy zastosowaniu osprzętu bez blokady
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Medium	Filtrowane sprężone powietrze, stopień filtracji 200 µm
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Sposób powrotu	sprężyna pneumatyczna
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Ciśnienie medium	0.5 bar...10 bar
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Numer materiału śruby	1.4301
Waga produktu	2600 g
Stopień ochrony	IP65