

Gniazdo wtykowe kątowe MPPE-3-B

Numer produktu: 161839

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Częstotliwość połączeń	500
Typ mocowania	Z nakrętką
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	65 g
Przyłącze elektryczne	8-pinowe Gniazdo wtykowe kątowe do lutowania
Zakres napięcia roboczego DC	60 V
Obciążalność prądowa	5 A
Przepust kablowy	Pg9
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-30 °C...95 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał styków	Miedź ocynowany