

# Płyta przyłączeniowa PAML-CP-186-HP3-G212

Numer produktu: 1629299

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 186                                          |
| Średnica nominalna DN                      | 54                                           |
| Seria                                      | L                                            |
| Ciśnienie robocze                          | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar              |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne             |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura przechowywania                 | -10 °C...60 °C                               |
| Dopuszczenie do branży spożywczej          | patrz rozszerzone informacje o materiale     |
| Temperatura medium                         | 5 °C...60 °C                                 |
| Temperatura otoczenia                      | 5 °C...60 °C                                 |
| Waga produktu                              | 4900 g                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G2 1/2                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | G2 1/2                                       |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |
| Materiał płyty przyłączeniowej             | Stop aluminium do przeróbki plastycznej      |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                          |
| Materiał śrub                              | Stal nierdzewna                              |