

# Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-32-L

Numer produktu: 164232

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                    | Wartość                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wielkość                                                 | 32                                      |
| Kierunek obrotu                                          | Obroty w lewo                           |
| Pozycja montażu                                          | dowolny                                 |
| Zgodność z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                                    | -10 °C...60 °C                          |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 9.96 Nm                                 |
| Waga produktu                                            | 1500 g                                  |
| Materiał obudowy                                         | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał tulejki                                         | Stal do nawęglania                      |
| Materiał wałka                                           | Stal do nawęglania                      |