

Gniazdo wtykowe kątowe PEV-1/4-WD-LED-230

Numer produktu: 164275

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	EN 175301-803
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED żółta Dioda LED zielona
Typ mocowania	przykręcany
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy: typ A wg EN 175301-803
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	4
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Śruba centralna M3
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	5
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	5
Zakres napięcia roboczego DC	140 V...180 V
Zakres napięcia roboczego AC	150 V...230 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	8 A
Przepust kablowy	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	4.5 mm...11 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Uwaga na temat temperatury otoczenia	Pamiętać o obniżeniu wartości znamionowych
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6
Kolor obudowy	przezroczysty
Materiał styków	Mosiądz niklowany ocynowany